


Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.10096



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	33,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE

SA-NIP N009 G1/4-IG



Datos de diseño SA-NIP N009 G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	33,00 mm
Longitud L	23,00 mm
Diámetro nominal dn	5,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Rosca G2	M10x1.25-MA
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 009
Peso	12,0 g
Material	Aluminio



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10096

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N009 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.10096



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10096



Pedir accesorios de datos 10.01.01.10096

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00078
Ventosa plana (redonda)	PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11169
Ventosa plana (redonda)	PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00018
Ventosa plana (redonda)	PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00058
Ventosa plana (redonda)	PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00038
Ventosa plana (redonda)	PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00079
Ventosa plana (redonda)	PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11170
Ventosa plana (redonda)	PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00019
Ventosa plana (redonda)	PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00059
Ventosa plana (redonda)	PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00039
Ventosa plana (redonda)	PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00080
Ventosa plana (redonda)	PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020
Ventosa plana (redonda)	PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00060
Ventosa plana (redonda)	PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10096