



Art.-Nr.: 10.01.01.10096



## Données techniques

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Matière     | Aluminium |
| Longueur L1 | 33,00 mm  |
| Filetage G1 | G1/4"-F   |

SA-NIP N009 G1/4-IG



Données de construction SA-NIP N009 G1/4-IG

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur     |
|--------------------------|------------|
| Longueur L1              | 33,00 mm   |
| Longueur L               | 23,00 mm   |
| Diamètre nominal dn      | 5,50 mm    |
| Filetage G1              | G1/4"-F    |
| Longueur du filetage LG1 | 12,0 mm    |
| Filetage G2              | M10x1.25-M |
| Taille de la clé SW1     | 17,0 mm    |



## Données techniques

| Attribut         | Valeur    |
|------------------|-----------|
| Famille d'insert | N 009     |
| Poids propre     | 12,0 g    |
| Matière          | Aluminium |



Art.-Nr.: 10.01.01.10096

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10096](http://www.schmalz.com/10.01.01.10096)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.10096**

| Typ                    |                                | num            |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| Ventouse plate (ronde) | PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00078 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.11169 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00018 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00058 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00038 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00079 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.11170 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00019 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00059 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00039 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00080 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00020 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00060 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG  | 10.01.01.00040 |

