

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.10097



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	25,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M

SA-NIP N009 G1/4-AG



Données de construction SA-NIP N009 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	25,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Filetage G2	M10x1.25-M
Taille de la clé SW1	17,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 009
Poids propre	9,2 g
Matière	Aluminium



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10097

Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N009 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10097



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.10097



Données de commande des accessoires 10.01.01.10097

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00078
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11169
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00018
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00058
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00038
Ventouse plate (ronde)	PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00079
Ventouse plate (ronde)	PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11170
Ventouse plate (ronde)	PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00019
Ventouse plate (ronde)	PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00059
Ventouse plate (ronde)	PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00039
Ventouse plate (ronde)	PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00080
Ventouse plate (ronde)	PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020
Ventouse plate (ronde)	PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00060
Ventouse plate (ronde)	PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10097