

Pieza rosable en L

ANW G1/8-IG G1/4-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.10112



ANW G1/8-IG G1/4-AG

El adaptador para conexión acodada ANW se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: tornillo de cierre con reborde VRS-AN



Datos de diseño ANW G1/8-IG G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Conexión de ventosa	G1/4"-MA
Conexión de vacío	G1/8"-HE

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H1	8,00 mm
Altura H	26,00 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	11,0 mm
Rosca G2	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG2	10,0 mm
Rosca G3	G1/4-IG
Longitud de rosca LG3	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	18,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10112

1

Pieza rosable en L

ANW G1/8-IG G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10112



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	20,00 g



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10112



Datos de pedido accesorios 10.01.01.10112

Typ	Número de artículo
Tornillo de cierre con reborde	10.01.01.10118



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10112

2