

SGPN 20 NK-40 G1/8-IG


## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 40,0 Shore A        |
| Misura                          | 20,00               |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-IG            |
| Materiale del nipplo            | Alluminio           |

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 22,40 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 1,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 20,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 22,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10180

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù naturale NK   |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 40,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 8,50 N                |
| Peso                                       | 4,8 g                 |
| Volume                                     | 0,600 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 20,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | SGPN                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.10180](http://www.schmalz.com/10.01.01.10180)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.10180**

| Typ                            |                           | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.10180**

| Typ                       |                   | codice articolo |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | SGP 20 NK-40 N016 | 10.01.01.10319  |

