



## Données techniques


| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A          |
| Taille                         | 15,00                 |
| Raccord de vide                | G1/8"-M               |
| Matière de l'insert            | Aluminium             |

SGPN 15 NK-40 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 16,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,50 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 7,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 0,9 mm   |
| Diamètre Ds              | 14,5 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 15,5 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGPN 15 NK-40 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10315

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                |
|--|-----------------------|
| Matière de la ventouse                     | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 40,0 Shore A          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 2,0 mm                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 5,50 N                |
| Poids propre                               | 4,6 g                 |
| Volume                                     | 0,278 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 15,00                 |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                   |
| Famille de produits                        | SGPN                  |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10315](http://www.schmalz.com/10.01.01.10315)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.10315**

| Typ  | num            |
|--|----------------|
| Insert de raccordement de ventouse   SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.10315**

| Typ  | num            |
|--|----------------|
| Ventouse plate (ronde)   SGP 15 NK-40 N016 | 10.01.01.10318 |

