

SGPN 24 NK-40 G1/8-AG


## Teknik veriler

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 40,0 Shore A    |
| Boyut                      | 24,00           |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-M         |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum       |

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGPN 24 NK-40 G1/8-AG

## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 16,80 mm |
| Nominal çap dn     | 3,50 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 7,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 1,7 mm   |
| Çap Ds             | 24,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 25,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

## SGPN 24 NK-40 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10317



### Teknik veriler

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi               | Doğal Kauçuk NK       |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 40,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 11,00 N               |
| Ağırlık                        | 5,40 g                |
| Cilt                           | 0,851 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                          | 24,00                 |
| Körük Sayısı                   | 0,0                   |
| Ürün ailesi                    | SGPN                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.10317

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
|                       | 10.01.06.05735            |



### Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.10317

| Typ                   | Ürün numarası     |
|-----------------------|-------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SGP 24 NK-40 N016 |
|                       | 10.01.01.10320    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10317](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10317)