


SGP 20 NK-40 N016



Конструктивные данные SGP 20 NK-40 N016

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	40.0 Shore A
размер	20.00

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7.10 mm
Высота H	10.40 mm
Диаметр головки Dk	11.0 mm
Внутренний диаметр d	4.50 mm
Ход пружины Z	1.5 mm
Диаметр Ds	20.0 mm
Диаметр Dmax(S)	22.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (круглая)
SGP 20 NK-40 N016



Art.-Nr.: 10.01.01.10319



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	40.0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	8.50 N
Вес	1.5 g
Объем	0.599 cm ³
размер	20.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SGP

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10319



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.10319

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10319