


Bague d'étanch. p. vent. plate SPU

## DR-SPU 210 NBR-55 B




Art.-Nr.: 10.01.01.10502



DR-SPU 210 NBR-55 B

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 210,00                 |



### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 30,50 mm |
| d2                       | 163,0 mm |
| Allongement du ressort Z | 12,0 mm  |
| Diamètre Ds              | 210,0 mm |
| Diamètre Dmax(S)         | 223,0 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPU 210 NBR-55 B



### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Poids propre                   | 244,0 g                |
| Taille                         | 210,00                 |
| Famille de produits            | DR-SPU                 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10502)

Bague d'étanch. p. vent. plate SPU  
**DR-SPU 210 NBR-55 B**



Art.-Nr.: 10.01.01.10502



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10502](http://www.schmalz.com/10.01.01.10502)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10502)