


Art.-Nr.: 10.01.01.10527



DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.



Datos de diseño DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Chloroprene CR
Anchura B	9,00 mm
Altura H	9,70 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	14,50 mm
Anchura B2	3,90 mm
Anchura B	9,00 mm
Altura H1	26,50 mm
Altura H2	2,00 mm
Altura H	9,70 mm
Anchura B3	5,90 mm
Anchura B4	9,60 mm
Altura H3	4,70 mm
Altura H4	10,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3



Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10527



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	310,0 g
Material de junta	Chloroprene CR
Familia de productos	DI-PROF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10527



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10527