

Art.-Nr.: 10.01.01.10527




DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Уплотнительный профиль DI-PROF поставляется необходимой длины. Единица учета 1 м.

Технические данные

Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	20,0 Shore A
Материал уплотнения	Хлоропрен CR
Тип материала	2-компонентная губчатая резина
Ширина B	9,00 mm
Высота H	9,70 mm



Конструктивные данные DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B1	14,50 mm
Ширина B2	3,90 mm
Ширина B	9,00 mm
Высота H1	26,50 mm
Высота H2	2,00 mm
Высота H	9,70 mm
Ширина B3	5,90 mm
Ширина B4	9,60 mm
Высота H3	4,70 mm
Высота H4	10,00 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 E3



Профиль уплотнения (метры)

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10527



Технические данные

Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	20,0 Shore A
Вес	310,0 g
Материал уплотнения	Хлоропрен CR
Семейство продуктов	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10527



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10527