

Art.-Nr.: 10.01.01.10527




DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Genişlik B	9,00 mm
Yükseklik H	9,70 mm



Tasarım verileri DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B1	14,50 mm
Genişlik B2	3,90 mm
Genişlik B	9,00 mm
Yükseklik H1	26,50 mm
Yükseklik H2	2,00 mm
Yükseklik H	9,70 mm
Genişlik B3	5,90 mm
Genişlik B4	9,60 mm
Yükseklik H3	4,70 mm
Yükseklik H4	10,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10527



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Ağırlık	310,00 g
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10527



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10527