

Art.-Nr.: 10.01.01.10554



DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.


Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Genişlik B	5,50 mm
Yükseklik H	8,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B1	8,50 mm
Genişlik B	5,50 mm
Yükseklik H1	17,50 mm
Yükseklik H	8,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10554



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Ağırlık	110,60 g
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10554



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10554