

Art.-Nr.: 10.01.01.10554




Технические данные

Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	20,0 Shore A
Материал уплотнения	Хлоропрен CR
Тип материала	2-компонентная губчатая резина
Ширина B	5,50 mm
Высота H	8,00 mm

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Уплотнительный профиль DI-PROF поставляется необходимой длины. Единица учета 1 м.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B1	8,50 mm
Ширина B	5,50 mm
Высота H1	17,50 mm
Высота H	8,00 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 E3

Конструктивные данные DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60



Профиль уплотнения (метры)

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10554



Технические данные

Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	20,0 Shore A
Вес	110,6 g
Материал уплотнения	Хлоропрен CR
Семейство продуктов	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10554



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10554