

Bague d'étanch. p. vent. plate SPU
DR-SPU 250 NBR-55 B




Art.-Nr.: 10.01.01.10579



DR-SPU 250 NBR-55 B

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	250,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	29,00 mm
d2	199,0 mm
Allongement du ressort Z	12,0 mm
Diamètre Ds	252,0 mm
Diamètre Dmax(S)	263,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPU 250 NBR-55 B



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	332,0 g
Taille	250,00
Famille de produits	DR-SPU



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10579

Bague d'étanch. p. vent. plate SPU
DR-SPU 250 NBR-55 B



Art.-Nr.: 10.01.01.10579



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.10579



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10579