


Anello tenuta piastra aspiraz. SPU  
**DR-SPU 360 NBR-55 B**




Art.-Nr.: 10.01.01.10584



DR-SPU 360 NBR-55 B

#### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 360,00                 |



#### Dati di costruzione

| Attributo          | Valore   |
|--------------------|----------|
| Altezza H          | 35,00 mm |
| d2                 | 309,0 mm |
| Freccia elastica Z | 10,5 mm  |
| Diametro Ds        | 360,0 mm |
| Diametro Dmax(S)   | 363,3 mm |

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione DR-SPU 360 NBR-55 B



#### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Peso                            | 880,5 g                |
| Misura                          | 360,00                 |
| Famiglia di prodotti            | DR-SPU                 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584)

Anello tenuta piastra aspiraz. SPU

## DR-SPU 360 NBR-55 B



Art.-Nr.: 10.01.01.10584



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.10584](http://www.schmalz.com/10.01.01.10584)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584)