

Bague d'étanch. p. vent. plate SPU  
**DR-SPU 360 NBR-55 B**




Art.-Nr.: 10.01.01.10584



DR-SPU 360 NBR-55 B

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	360,00



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,00 mm
d2	309,0 mm
Allongement du ressort Z	10,5 mm
Diamètre Ds	360,0 mm
Diamètre Dmax(S)	363,3 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPU 360 NBR-55 B



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	880,5 g
Taille	360,00
Famille de produits	DR-SPU



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584)

Bague d'étanch. p. vent. plate SPU  
**DR-SPU 360 NBR-55 B**



Art.-Nr.: 10.01.01.10584



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10584](http://www.schmalz.com/10.01.01.10584)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10584)