

Ventosa plana (redonda)

SGP 34 NK-40 N033




Art.-Nr.: 10.01.01.10829



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Tamaño	34,00

SGP 34 NK-40 N033



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	16,80 mm
Altura H	23,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,2 mm
Diámetro interior d	11,20 mm
Recorrido de resorte Z	2,2 mm
Diámetro Ds	34,0 mm
Diámetro Dmax(S)	37,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGP 34 NK-40 N033



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10829

Ventosa plana (redonda)

SGP 34 NK-40 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.10829



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 033
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,00 N
Peso	5,6 g
Volumen	3,700 cm ³
Tamaño	34,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10829



Pedir accesorios de datos 10.01.01.10829

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10829