Ventouse plate (ronde)

SGP 34 NK-40 N033

Art.-Nr.: 10.01.01.10829



SGP 34 NK-40 N033

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	34,00



Données de construction SGP 34 NK-40 N033

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	16,80 mm
Hauteur H	23,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,2 mm
Diamètre intérieur d	11,20 mm
Allongement du ressort Z	2,2 mm
Diamètre Ds	34,0 mm
Diamètre Dmax(S)	37,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SGP 34 NK-40 N033

Art.-Nr.: 10.01.01.10829

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 033
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	25,00 N
Poids propre	5,6 g
Volume	3,700 cm^3
Taille	34,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.10829**

Données de commande des accessoires 10.01.01.10829

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr