



Données techniques


Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	34,00
Raccord de vide	G 1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium

SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction

Hauteur H	38,00 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G 1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,2 mm
Diamètre Ds	34,0 mm
Diamètre Dmax(S)	37,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGPN 34 NK-40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.10830

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	25,00 N
Poids propre	12,00 g
Volume	3,700 cm ³
Taille	34,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.10830**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.10830**

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 34 NK-40 N033	10.01.01.10829

