

Ventosa plana (redonda)

SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.10831




SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Tamaño	34,00
Conexión de vacío	G1/4"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	28,00 mm
Diámetro nominal dn	5,50 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,2 mm
Diámetro Ds	34,0 mm
Diámetro Dmax(S)	37,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10831

Ventosa plana (redonda)

SGPN 34 NK-40 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10831



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,00 N
Peso	12,00 g
Volumen	3,700 cm ³
Tamaño	34,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10831



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.10831

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.01.00818



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.10831

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.10829



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10831

2