

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 15,00                         |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-M                       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |
| Malzeme özelliği           | iz bırakmayan                 |

PFYN 15 HT1-60 G1/8-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).  
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 13,00 mm |
| Nominal çap dn     | 2,00 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 1,9 mm   |
| Çap Ds             | 15,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 17,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 15 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11135

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 9,00 N                        |
| Ağırlık                            | 4,50 g                        |
| Cilt                               | 0,400 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 15,00                         |
| Körük Sayısı                       | 0,0                           |
| Ürün ailesi                        | PFYN                          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11135](http://www.schmalz.com/10.01.01.11135)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11135**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N005 G1/8-AG DN200 |
|                       | 10.01.01.03529            |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.11135**

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | PFG 15 HT1-60 N005 |
|                       | 10.01.01.11162     |

