

Ventouse plate (ronde)

## PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11140



PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG


La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium
Propriété de la matière	non-marquant



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,00 mm
Diamètre nominal dn	2,40 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	43,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11140](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11140)

Ventouse plate (ronde)

# PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11140



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	57,70 N
Poids propre	12,20 g
Volume	3,800 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11140](http://www.schmalz.com/10.01.01.11140)



## Données de commande accessoires 10.01.01.11140

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	10.01.01.12856



## Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11140

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.03531



## Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11140

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.11167



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11140](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11140)

2