

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 35,00                         |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-F                       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |
| Malzeme özelliği           | iz bırakmayan                 |

PFYN 35 HT1-60 G1/8-IG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).  
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 30,00 mm |
| Nominal çap dn     | 3,50 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 9,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 3,0 mm   |
| Çap Ds             | 35,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 38,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 35 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11153

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50,0 mm                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 44,00 N                       |
| Ağırlık                            | 11,90 g                       |
| Cilt                               | 2,700 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 35,00                         |
| Körük Sayısı                       | 0,0                           |
| Ürün ailesi                        | PFYN                          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11153](http://www.schmalz.com/10.01.01.11153)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11153**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 30          |
|               | 10.01.01.12889 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11153**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 |
|                       | 10.01.01.03523            |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.11153**

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | PFG 35 HT1-60 N007 |
|                       | 10.01.01.11166     |

