

Art.-Nr.: 10.01.01.11154

**Données techniques**


| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 40,00                         |
| Raccord de vide                | G1/8"-F                       |
| Matière de l'insert            | Aluminium                     |
| Propriété de la matière        | non-marquant                  |

PFYN 40 HT1-60 G1/8-IG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 30,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,50 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 9,0 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 3,5 mm   |
| Diamètre Ds              | 40,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 43,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 40 HT1-60 G1/8-IG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11154](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11154)

Art.-Nr.: 10.01.01.11154

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                        |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 50,0 mm                       |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 57,70 N                       |
| Poids propre                               | 13,50 g                       |
| Volume                                     | 3,800 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                                     | 40,00                         |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                           |
| Famille de produits                        | PFYN                          |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11154](http://www.schmalz.com/10.01.01.11154)

**Données de commande accessoires 10.01.01.11154**

| Typ                            | Nombre d'article |
|--------------------------------|------------------|
| Couverture pour ventouse SU 40 | 10.01.01.12856   |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11154**

| Typ                                                            | Nombre d'article |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Inserts de raccordement de ventouses SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523   |

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11154**

| Typ                                       | Nombre d'article |
|-------------------------------------------|------------------|
| Ventouse plate (ronde) PFG 40 HT1-60 N007 | 10.01.01.11167   |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11154](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11154)