

Ventosa piatta (tonda)

## PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11155



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	50,00
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Proprietà del materiale	antitaccia

### PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	50,0 mm
Diametro Dmax(S)	53,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati di costruzione PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11155

1

Ventosa piatta (tonda)

# PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11155



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	91,00 N
Peso	17,30 g
Volume	7,000 cm <sup>3</sup>
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.11155](http://www.schmalz.com/10.01.01.11155)



## Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11155

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.12837



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11155

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.03524



## Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.11155

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.11168



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11155](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11155)

2