

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11157



PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG


La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	80,00
Attacco del vuoto	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Proprietà del materiale	antitaccia



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	41,00 mm
Diametro nominale dn	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	80,0 mm
Diametro Dmax(S)	86,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11157



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	150,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	260,00 N
Peso	65,20 g
Volume	25,000 cm ³
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11157



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11157

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.12839



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11157

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.10096



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.11157

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.11170



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157

2