

Ventouse plate (ronde)

## PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11157




PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	80,00
Raccord de vide	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium
Propriété de la matière	non-marquant

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	41,00 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	80,0 mm
Diamètre Dmax(S)	86,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157)

Ventouse plate (ronde)

# PFYN 80 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11157



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	150,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	260,00 N
Poids propre	65,20 g
Volume	25,000 cm <sup>3</sup>
Taille	80,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11157](http://www.schmalz.com/10.01.01.11157)



## Données de commande accessoires 10.01.01.11157

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	10.01.01.12839



## Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11157

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.10096



## Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11157

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.11170



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11157)

2