

Düz vantuz (yuvarlak)

PFG 5 HT1-60 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.11158



PFG 5 HT1-60 N004

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	5.00
Malzeme özelliği	iz bırakmayan



Tasarım verileri PFG 5 HT1-60 N004

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	6.50 mm
Kafa çapı Dk	7.7 mm
İç çap d1	6.0 mm
İç çap d	4.00 mm
Yay stroku Z	0.9 mm
Çap Ds	5.0 mm
Yükseklik H3	4.00 mm
Çap Dmax(S)	5.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11158

Art.-Nr.: 10.01.01.11158

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 004
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0.75 N
Ağırlık	0.2 g
Cilt	0.092 cm ³
Boyut	5.00
Ürün ailesi	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11158

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.11158**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-AG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-IG DN200

