

Düz vantuz (yuvarlak)

## PFG 30 HT1-60 N007


Art.-Nr.: 10.01.01.11165



PFG 30 HT1-60 N007

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 30,00                         |
| Malzeme özelliği           | iz bırakmayan                 |



Tasarım verileri PFG 30 HT1-60 N007

### Tasarım verileri

| Attribute                                                                                   | Value    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Yükseklik H2                                                                                | 7,00 mm  |
| Yükseklik H                                                                                 | 12,00 mm |
| Kafa çapı Dk                                                                                | 15,1 mm  |
| İç çap d1                                                                                   | 11,0 mm  |
| İç çap d                                                                                    | 6,00 mm  |
| Yay stroku Z                                                                                | 2,0 mm   |
| Çap Ds                                                                                      | 28,8 mm  |
| Çap Dmax(S)                                                                                 | 31,5 mm  |
| Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları |          |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11165](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11165)

Art.-Nr.: 10.01.01.11165

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 007                         |
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A                  |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40,0 mm                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 34,00 N                       |
| Ağırlık                            | 3,50 g                        |
| Cilt                               | 1,556 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 30,00                         |
| Ürün ailesi                        | PFG                           |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11165](http://www.schmalz.com/10.01.01.11165)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11165**

| Typ                    |                           | Ürün numarası  |
|------------------------|---------------------------|----------------|
| Vantuz bağlantı nipeli | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531 |
| Vantuz bağlantı nipeli | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523 |
| Vantuz kapağı          | SU 30                     | 10.01.01.12889 |

