


Art.-Nr.: 10.01.01.11371



DR-SPC 33 HNBR-65

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico hidráulico HNBR
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	33,00
Altura H	16,50 mm



Datos de diseño DR-SPC 33 HNBR-65

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	16,50 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	33,2 mm
Diámetro Dmax(S)	50,3 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico hidráulico HNBR
Peso	23,5 g
Tamaño	33,00



Junta anular p. placa ventosa SPC
DR-SPC 33 HNBR-65



Art.-Nr.: 10.01.01.11371



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11371



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11371