

Ventosa plana (redonda)

SGP 20 SI-50 N016




Art.-Nr.: 10.01.01.11571



SGP 20 SI-50 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Tamaño	20,00



Datos de diseño SGP 20 SI-50 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,10 mm
Altura H	10,40 mm
Diámetro de la cabeza Dk	11,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	22,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11571

Art.-Nr.: 10.01.01.11571

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,50 N
Peso	1,50 g
Volumen	0,599 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11571

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.11571**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

