

Art.-Nr.: 10.01.01.11682




SHF 70 NK-45 N041

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	70.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	12.80 mm
高さ H	22.20 mm
ヘッド径 Dk	17.0 mm
内径d1	17.0 mm
d2	48.0 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	70.0 mm
高さ H3	14.30 mm
径 Dmax(S)	74.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SHF 70 NK-45 N041

Art.-Nr.: 10.01.01.11682


 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 041
真空パッドの材質	天然ゴム NK
最小ワーク半径 (凸部)	95.0 mm
吸着力 (-600mbar)	155.00 N
質量	28.2 g
水平方向の力	145.0 N
ボリューム	16.207 cm ³
サイズ	70.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SHF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11682


 データアクセサリを注文する 10.01.01.11682

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440	10.01.01.11772
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440	10.01.01.11822
ふるいラウンド	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
タッチバルブ	TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058