

Düz vantuz (yuvarlak)

SHF 70 NK-45 N041 MOS




Art.-Nr.: 10.01.01.11686



SHF 70 NK-45 N041 MOS

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	70.00



Tasarım verileri SHF 70 NK-45 N041 MOS

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	12.80 mm
Yükseklik H	22.20 mm
Kafa çapı Dk	17.0 mm
İç çap d1	17.0 mm
d2	36.0 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	70.0 mm
Yükseklik H3	14.30 mm
Çap Dmax(S)	74.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11686

Art.-Nr.: 10.01.01.11686

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 041
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	95.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	155.00 N
Ağırlık	28.9 g
Yanal kuvvet	145.0 N
Cilt	13.300 cm ³
Boyut	70.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11686

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.11686**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440
Elek, yuvarlak	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
Temas Valfi	TVN G1/4-AG 8.4 N041

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.11686**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11686