

Плоская присоска (круглая)

SHF 50 NK-45 N041




Art.-Nr.: 10.01.01.11687



SHF 50 NK-45 N041

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
размер	50.00



Конструктивные данные SHF 50 NK-45 N041

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12.80 mm
Высота H	22.20 mm
Диаметр головки Dk	17.0 mm
Внутренний диаметр d1	17.0 mm
d2	30.0 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	3.0 mm
Диаметр Ds	52.0 mm
Высота H3	14.30 mm
Диаметр Dmax(S)	55.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11687

Плоская присоска (круглая)
SHF 50 NK-45 N041



Art.-Nr.: 10.01.01.11687



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 041
Материал присоски	Натуральная резина НК
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	41.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	90.00 N
Вес	15.0 g
Поперечная сила	95.0 N
Объем	8.050 cm ³
размер	50.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11687



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.11687

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440	10.01.01.11772
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440	10.01.01.11822
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Сенсорный клапан	TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11687