

Art.-Nr.: 10.01.01.11691



SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	70,00
Conexión	G1/4-AG
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa SHFN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SHF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: junta anular y válvula palpadora

Repuestos disponibles: ventosa SHF, boquilla de conexión SA-NIP y RED-NIP, junta anular, válvula palpadora

Accesorios disponibles: tamiz redondo



Datos de diseño SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	26,20 mm
Diámetro nominal dn	4,40 mm
d2	36,0 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	11,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	70,0 mm
Diámetro Dmax(S)	74,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11691

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	95,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	200,00 N
Peso	31,5 g
Fuerza lateral	145,0 N
Volumen	12,800 cm ³
Tamaño	70,00
Fuerza de aspiración d2	100,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SHFN

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11691

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.11691**

Typ	n
Tamiz redondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07 10.07.01.00211

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.11691**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440 10.01.01.11772
Ventosa plana (redonda)	SHF 70 NK-45 N041 MOS 10.01.01.11686
Junta anular	DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE 10.01.06.01678


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11691