

Art.-Nr.: 10.01.01.11695

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	50,00
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium


SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

La ventouse SHFN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SHF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : bague d'étanchéité et palpeur mécanique

Pièces de rechange disponibles : ventouse SHF, insert de connexion SA-NIP et RED-NIP, bague d'étanchéité, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : tamis (rond)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,20 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	21,0 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	52,0 mm
Diamètre Dmax(S)	55,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11695

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11695

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	41,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	110,00 N
Poids propre	19,1 g
Force latérale	95,0 N
Volume	6,300 cm ³
Taille	50,00
Force d'aspiration d2	40,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SHFN

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11695

**Données de commande des accessoires 10.01.01.11695**

Typ	num
Tamis (rond)	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07 10.07.01.00211

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.11695**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440 10.01.01.11772
Ventouse plate (ronde)	SHF 50 NK-45 N041 MOS 10.01.01.11688
Bague d'étanchéité	DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE 10.01.06.01679


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11695