



SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS


Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.  
Montaj şunlardan oluşur:

- SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf  
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value           |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45,0 Shore A    |
| Boyut                      | 50,00           |
| Bağlantı                   | G1/4-AG         |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum       |



Tasarım verileri SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 26,20 mm |
| Nominal çap dn     | 4,40 mm  |
| d2                 | 21,0 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 11,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 3,0 mm   |
| Çap Ds             | 52,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 55,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.11695

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Doğal Kauçuk NK       |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 41,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 110,00 N              |
| Ağırlık                            | 19,10 g               |
| Yanal kuvvet                       | 95,0 N                |
| Cilt                               | 6,300 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 50,00                 |
| Emme kuvveti d2                    | 40,00 N               |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | SHFN                  |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11695](http://www.schmalz.com/10.01.01.11695)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11695**

| Typ            | Ürün numarası  |
|----------------|----------------|
| Elek, yuvarlak | 10.07.01.00211 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11695**

| Typ                   | Ürün numarası  |
|-----------------------|----------------|
| Vantuz bağlantı nipel | 10.01.01.11772 |
| Düz vantuz (yuvarlak) | 10.01.01.11688 |
| Sızdırmazlık halkası  | 10.01.06.01679 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11695](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11695)