

Art.-Nr.: 10.01.01.11700

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	50,00
Connessione	G1/4-AG
Materiale del nipplo	Alluminio


SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): anello di tenuta, valvola ad impulsi

Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: filtro tondo

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	32,20 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	21,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	52,0 mm
Diametro Dmax(S)	55,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV



Art.-Nr.: 10.01.01.11700

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	41,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	110,00 N
Peso	19,1 g
Forza laterale	95,0 N
Volume	6,300 cm ³
Misura	50,00
Forza di presa d2	40,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SHFN

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11700

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.11700**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.11700**

Typ		codice articolo
Valvola ad impulsi	TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058
Aspiratore piatto (tondo)	SHF 50 NK-45 N041 MOS	10.01.01.11688

