

Ventouse plate (ronde)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11739




SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,60 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,3 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11739

Ventouse plate (ronde)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11739



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	33,00 N
Poids propre	11,10 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11739



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11739

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N035 G1/8-AG DN500	10.01.01.11738



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11739

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 40 NK-40 N035	10.01.01.00789



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11739

2