


Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11739




SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Misura | 40,00 |
| Attacco del vuoto | G1/8"-AG |
| Materiale del nipplo | Alluminio |

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 25,60 mm |
| Diametro nominale dn | 5,00 mm |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |
| Freccia elastica Z | 2,3 mm |
| Diametro Ds | 40,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 42,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11739



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|-----------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm |
| Forza di presa (-600 mbar) | 33,00 N |
| Peso | 11,10 g |
| Volume | 3,800 cm ³ |
| Misura | 40,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Famiglia di prodotti | SGPN |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11739



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11739

| Typ | Numero articolo |
|--------------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | 10.01.01.11739 |



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.11739

| Typ | Numero articolo |
|---------------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | 10.01.01.00789 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11739

2