

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

Art.-Nr.: 10.01.01.11778



SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:


- Ventosa del tipo SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): anello di tenuta, valvola ad impulsi

Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: filtro tondo

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	85,00
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,20 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	50,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	85,0 mm
Diametro Dmax(S)	89,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11778

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS



Art.-Nr.: 10.01.01.11778



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	176,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	300,00 N
Peso	45,50 g
Forza laterale	210,0 N
Volume	20,800 cm ³
Misura	85,00
Forza di presa d2	175,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SHFN

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11778



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11778

Typ	Numero articolo
Filtro tondo	10.07.01.00211



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11778

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.11822
Anello di tenuta	10.01.06.01720
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.11774

