

Art.-Nr.: 10.01.01.11788



SHF 125 NK-45 G1/4-IG

**Технические данные**


| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Натуральная резина НК |
| Твердость материала [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| размер                        | 125,00                |
| Высота H                      | 26,00 mm              |
| Соединение                    | G1/4-IG               |

Вакуумная плита SHF (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SHF – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SHF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан, сетчатый фильтр



Конструктивные данные SHF 125 NK-45 G1/4-IG

**Конструктивные данные**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Длина L2            | 26,50 mm |
| Высота H            | 26,00 mm |
| d2                  | 85,0 mm  |
| Резьба G1           | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG1    | 14,0 mm  |
| Резьба G2           | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG2    | 12,8 mm  |
| Размер отверстия d3 | 70,0 mm  |
| Ход пружины Z       | 6,0 mm   |
| Диаметр Ds          | 125,0 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Вакуумная плита (круглая)

# SHF 125 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11788



## Технические данные

| Attribute                            | Value                  |
|--------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                    | Натуральная резина НК  |
| Твердость материала [Shore A]        | 45,0 Shore A           |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 9,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 305,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 625,00 N               |
| Вес                                  | 307,0 g                |
| Объем                                | 69,900 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 125,00                 |
| Всасывающая сила d2                  | 290,00 N               |
| Количество складок                   | 0,0                    |
| Семейство продуктов                  | SHF                    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11788](http://www.schmalz.com/10.01.01.11788)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11788

| Тип                      | Количество предметов                 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Сенсорный клапан         | TV G1/4-AG 13<br>10.05.10.00061      |
| Сетчатый фильтр, круглые | SIEB 19.5x1 MS 100<br>10.07.01.00215 |
| Защитный слой            | PC 125<br>10.01.01.13086             |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11788

| Тип                                           | Количество предметов               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SHF | DR-SHF 125 NK-45<br>10.01.01.11783 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788)

Вакуумная плита (круглая)

## SHF 125 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11788



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.01.11788**

| Тип                                           |                  | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SHF | DR-SHF 125 NK-45 | 10.01.01.11783       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788)