Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11788



SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	125,00
Altezza H	26,00 mm
Connessione	G1/4-IG

La piastra aspirante SHF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SHF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro



Dati di costruzione SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	26,50 mm
Altezza H	26,00 mm
d2	85,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	12,8 mm
Misura del foro d3	70,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	125,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11788

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	305,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	625,00 N
Peso	307,0 g
Volume	69,900 cm^3
Misura	125,00
Forza di presa d2	290,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SHF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.11788**

Ordinare gli accessori dati 10.01.01.11788

Typ		codice articolo
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Rivestimenti di protezione	PC 125	10.01.01.13086

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.11788

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SHF	DR-SHF 125 NK-45	10.01.01.11783

Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.11788

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SHF	DR-SHF 125 NK-45	10.01.01.11783

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it