

Art.-Nr.: 10.01.01.11788

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	125,00
Hauteur H	26,00 mm
Connexion	G1/4-IG


SHF 125 NK-45 G1/4-IG

La ventouse plate SHF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SHF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SHF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	26,50 mm
Hauteur H	26,00 mm
d2	85,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	12,8 mm
Taille du trou d3	70,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	125,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SHF 125 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11788

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	305,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	625,00 N
Poids propre	307,0 g
Volume	69,900 cm <sup>3</sup>
Taille	125,00
Force d'aspiration d2	290,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SHF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11788](http://www.schmalz.com/10.01.01.11788)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.11788**

Typ		num
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Housses de protection	PC 125	10.01.01.13086

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.11788**

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SHF	DR-SHF 125 NK-45	10.01.01.11783

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.11788**

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SHF	DR-SHF 125 NK-45	10.01.01.11783



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11788)