

Art.-Nr.: 10.01.01.11814



SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	210,00
Высота H	26,00 mm
Соединение	G1/2-IG

Вакуумная плита SHF (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SHF – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SHF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан, сетчатый фильтр



Конструктивные данные SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	52,80 mm
Высота H	26,00 mm
d2	170,0 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	12,8 mm
Размер отверстия d3	134,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	210,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Вакуумная плита (круглая)
SHF 210 NK-45 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11814



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	885,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.770,00 N
Вес	1.120,5 g
Объем	223,800 cm ³
размер	210,00
Всасывающая сила d2	1.160,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SHF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11814



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11814

Тип		Количество предметов
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Защитный слой	PC 200	10.01.01.13089



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11814

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SHF	DR-SHF 210 NK-45	10.01.01.11809



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11814