

Art.-Nr.: 10.01.01.11814




SHF 210 NK-45 G1/2-IG

La piastra aspirante SHF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SHF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro



Dati di costruzione SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	210,00
Altezza H	26,00 mm
Connessione	G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	52,80 mm
Altezza H	26,00 mm
d2	170,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	12,8 mm
Misura del foro d3	134,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	210,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Piastra di aspirazione (tonda)
SHF 210 NK-45 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11814



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	885,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.770,00 N
Peso	1.120,5 g
Volume	223,800 cm ³
Misura	210,00
Forza di presa d2	1.160,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SHF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11814



Ordinare gli accessori dati 10.01.01.11814

Typ		codice articolo
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Rivestimenti di protezione	PC 200	10.01.01.13089



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.11814

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SHF	DR-SHF 210 NK-45	10.01.01.11809



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11814