Ventouse plate (ronde)

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11814

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	210,00
Hauteur H	26,00 mm
Connexion	G1/2-IG

La ventouse plate SHF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SHF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SHF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis



Données de construction SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	52,80 mm
Hauteur H	26,00 mm
d2	170,0 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	12,8 mm
Taille du trou d3	134,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	210,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11814

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	885,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.770,00 N
Poids propre	1.120,5 g
Volume	223,800 cm^3
Taille	210,00
Force d'aspiration d2	1.160,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SHF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.11814**

Données de commande des accessoires 10.01.01.11814

Typ		num
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Tamis (rond)	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Housses de protection	PC 200	10.01.01.13089

Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.11814

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SHF	DR-SHF 210 NK-45	10.01.01.11809

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr