

Ventouse plate (ronde)  
**SAFT 60 NBR-60**




Art.-Nr.: 10.01.01.11937



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00

SAFT 60 NBR-60



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	34,00 mm
Diamètre de la tête Dk	40,0 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Allongement du ressort Z	5,3 mm
Diamètre Ds	63,0 mm
Diamètre Dmax(S)	66,0 mm

Données de construction SAFT 60 NBR-60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11937](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11937)

Ventouse plate (ronde)

## SAFT 60 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.01.11937



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Poids propre	34,1 g
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAFT

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11937](http://www.schmalz.com/10.01.01.11937)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11937](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11937)