




SAFT 60 NBR-60

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	60,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	34,00 mm
Diametro della testa Dk	40,0 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Freccia elastica Z	5,3 mm
Diametro Ds	63,0 mm
Diametro Dmax(S)	66,0 mm

Dati di costruzione SAFT 60 NBR-60

Aspiratore piatto (tondo)

SAFT 60 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.01.11937



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Peso	34,1 g
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAFT

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11937



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11937